


# redukční ventil VRPA-LM-R18-Q4

č. dílu: 8086009

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
připojení pneumatiky 1	R1/8
připojení pneumatiky 2	QS-4
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok	90 l/min
okolní teplota	0 ... 60 °C
materiál tělesa	PBT
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
montážní poloha	libovol.
typ ovládání	ruční
typ těsnění na závitovém dřívku:	potah
nastavovací prvek	otočná hlavice s aretací
schopnost kývat	360 stupňů/trvalé otáčení je nepřípustné
ukazatel tlaku	s manometrem
rozsah tlaku v Mpa	0.1 ... 0.8 MPa
rozsah řízeného tlaku	1 ... 8 bar
rozsah tlaku v psi	14.5 ... 116 psi
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída čistoty prostředí	třída ISO 4
hmotnost výrobku	29 g
materiál šroubovacích čepů	poniklovaná mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění závitu	PTFE
materiál statických těsnění	NBR