


spojka
EAMC-42-50-11-12-U
č. dílu: 8086048

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	11 mm
poloměr upnutí 2	12 mm
velikost	42
jmenovitá délka	50 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	34.8 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	21 Nm
hmotnost výrobku	146 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS