


# axiální konstrukční sada EAMM-A-V32-40R

č. dílu: 8087090

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá délka	46 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.19 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	131 g
kód rozhraní pohonu	V32
kód rozhraní pro vstup motoru	40R
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS