


sada pro balancér YHBP-

č. dílu: 8087218

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zdvíhu	100 ... 1,990 mm
průměr válce	50 ... 200 mm
podporovaná kinematika	zdvíhací sloup paralelní kinematika
ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
provozní tlak v Mpa	0.4 ... 0.8 MPa
provozní tlak	4 ... 8 bar
max. rychlost pojezdu	1 m/s
rozsah provozního napětí DC	21.6 ... 26.4 V
spínací cyklus	100 %
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zbytkové zvlnění	5 %
příkon při nezatížených výstupech	2 A
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	IP20 pro bezpečnostní spínací zařízení PNOZ IP20 pro řídicí systém CMCB-...-C IP20 pro řízení CECC-D IP20 pro řídicí systém CMCB-...-CC v montovaném stavu
okolní teplota	0 ... 50 °C
zatížení hmotností	25 ... 999 kg
převodový poměr kinematiky	1:5 pro zdvíhací sloupy 1:1 - 1:5 pro paralelní kinematiky
hmotnost výrobku	4.8 ... 60.5 kg
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS