


připojovací blok VABS-P4-20S-G38

č. dílu: 8087328

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	25 mm
montážní poloha	libovol.
zvláštní vlastnosti	lze použít pro kyslík, podle DIN EN 1797
konstrukce	směr připojení ze strany
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak	0 ... 6 bar
provozní médium	inertní plyny vzduch kyslík
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný maximální velikost částic 10 µm
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-40 ... 80 °C
teplota média	5 ... 50 °C
okolní teplota	5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	97 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno