


síťový filtr CAMF-C6-F-C8-3A

č. dílu: 8088928

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odolnost zkratu	ne
zatížitelnost proudem při 40°C	8 A
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
frekvence sítě	0 ... 400 Hz
izolační napětí	1,100 V
povolení	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 100 °C
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-25 ... 100 °C
hmotnost výrobku	700 g
typ upevnění	montážní deska, přišroubováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
montážní poloha	vodorovn.
elektrické připojení 1, funkce	napájecí zdroj
elektrické připojení 1, druh připojení	svorkovnice
elektrické připojení 1, technika připojení	šroubovací svorka
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 1, obsazené piny/žíly	2
elektrické připojení 1, průřez vodiče	4 ... 6 mm ²
elektrické připojení 2, funkce	napájecí zdroj
elektrické připojení 2, druh připojení	svorkovnice
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 2, obsazené piny/žíly	2
elektrické připojení 2, průřez vodiče	4 ... 6 mm ²