


# indukčnost předřadníku CAMF-C6-FD-C6-3A

č. dílu: 8088930

★ doporučené výrobky

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
odolnost zkratu	ne
zatížitelnost proudem při 40°C	6 A
rozsah provozního napětí AC	0 ... 400 V
jmenovité napájecí napětí AC	400 V
jmenovitá indukčnost	5.7 mH
tolerance jmenovité indukčnosti	10 %
frekvence sítě	50 ... 60 Hz
izolační napětí	2,500 V
povolení	ENEC c UL - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-10 ... 40 °C
stupeň krytí	IP00
okolní teplota	-10 ... 40 °C
hmotnost výrobku	2,000 g
typ upevnění	montážní deska, přišroubováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
montážní poloha	vodorovn.
elektrické připojení 1, funkce	napájecí zdroj
elektrické připojení 1, druh připojení	svorkovnice
elektrické připojení 1, technika připojení	šroubovací svorka
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	2
elektrické připojení 1, průřez vodiče	4 mm <sup>2</sup>
elektrické připojení 2, funkce	napájecí zdroj
elektrické připojení 2, druh připojení	svorkovnice
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
elektrické připojení 2, průřez vodiče	4 mm <sup>2</sup>