

manometr PAGN-23-1M-G18S

č. dílu: 8088992
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení	0 ... 1 MPa
jmenovitý rozměr manometru	23
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
činitel proměnného zatížení	0.6
třída přesnosti měření	5
stupeň krytí	IP44
skladovací teplota	-5 ... 50 °C
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	G1/8 s těsnicím kroužkem
materiály v kontaktu s médiem	zesílené ABS mosaz
materiál šroubovacích čepů	zesílené ABS
materiál tělesa	ABS
materiál průhledového okénka	PMMA
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	6 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík