


# omezení zdvihu VAVA-F12-H-H1

č. dílu: 8089993

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	omezení zdvihu při otevírání
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
návod k použití	při použití s ventilem se šikmým sedlem ztrácí kompletní výrobek certifikát SIL
stupeň krytí	IP6X
okolní teplota	-50 ... 100 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	253 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	EPDM
materiál matice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál tlumiče nárazu	vysoce legovaná ocel
materiál spoje	vysoce legovaná nerezová ocel