


indikace polohy SAMH-F12-MK-A1

č. dílu: 8092712

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	2 přibližovací čidla s ochranou proti výbuchu
návod k použití	při použití s ventilem se šikmým sedlem ztrácí kompletní výrobek certifikát SIL
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
okolní teplota	-20 ... 60 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	136 g
materiál těsnění	EPDM
materiál tělesa	hliník zesílený PA
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi