


# axiální konstrukční sada EAMM-A-V20-28AA

č. dílu: 8093016

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá délka	31.4 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.022 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	0.2 Nm
hmotnost výrobku	25 g
kód rozhraní pohonu	V20
kód rozhraní pro vstup motoru	28AA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS