


paralelní konstrukční sada EAMM-U-30-V20-28AA-44

č. dílu: 8093176

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	30
střední vzdálenost	44 mm
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	3,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	2.11 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.015 Nm
přenositelný krouticí moment	0.05 Nm
hmotnost výrobku	94 g
kód rozhraní pohonu	V20
kód rozhraní pro vstup motoru	28AA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS