


# axiální konstrukční sada EAMM-A-V25-35A

č. dílu: 8093255

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá délka	40 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.19 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	0.5 Nm
hmotnost výrobku	67 g
kód rozhraní pohonu	V25
kód rozhraní pro vstup motoru	35A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS