

spojovací vedení



NEBC-U7W10-KS-0.5-N-SB-U7G10

č. dílu: 8093270
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2025. Alternativní výrobek viz portál podpory.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
hmotnost výrobku	35 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, technika připojení	USB 3.0, typ B mikro
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	10
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	9
elektrické připojení 1, druh upevnění	2x šroub M2x0,4
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový
elektrické připojení 2, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	USB 3.0, typ B mikro
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	10
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	9
elektrické připojení 2, druh upevnění	2x závit M2x0,4
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1.4 A
napěťová pevnost	1 kV
stínění	ano
vlastnosti přenosu	v souladu se systémovou komunikací AP
délka kabelu	0.45 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 62 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 62 mm
průměr kabelu	6.2 mm
struktura kabelu	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28)
jmenovitý průřez vodiče	0.32 mm ²
stupeň krytí	IP20
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-10 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-10 ... 80 °C
skladovací teplota	-10 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	1
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	černý
materiál tělesa	PVC
barva tělesa	černý
materiál izolačního pouzdra	PVC