

spojovací vedení



NEBC-U7G10-EH-30-N-S-U5G9

č. dílu: 8093272
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2025. Alternativní výrobek viz portál podpory.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



katalogový list

parametr	hodnota
přídavné funkce	hybridní kabel
označení kabelů	bez nosiče štítků
hmotnost výrobku	645 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	USB 3.0, typ B mikro
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	10
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	9
elektrické připojení 1, druh upevnění	2x šroub M2x0,4
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový
elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	USB 3.0 typ A
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	9
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	9
elektrické připojení 2, druh upevnění	nasazeno
rozsah provozního napětí DC	4.75 ... 5.25 V
jmenovité provozní napětí DC	5 V
zatížitelnost proudem při 40°C	0.9 A
délka kabelu	30 m
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 20 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 10 mm
průměr kabelu	3.1 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,2 mm
stupeň krytí	IP20
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-40 ... 90 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	1
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	černý
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
barva tělesa	stříbrný