


axiální konstrukční sada EAMM-A-T46-70AA

č. dílu: 8096057

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá délka	47 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	3.2 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	10 Nm
hmotnost výrobku	601 g
kód rozhraní pohonu	T46
kód rozhraní pro vstup motoru	70AA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS