


indukčnost předřadníku CAMF-C6-FD-C6-11A

č. dílu: 8096867

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--------------------------------|
| odolnost zkratu | ne |
| zatížitelnost proudem při 40°C | 6 A |
| rozsah provozního napětí AC | 0 ... 600 V |
| jmenovitá indukčnost | 3.7 mH |
| tolerance jmenovité indukčnosti | 10 % |
| frekvence sítě | 50 ... 60 Hz |
| izolační napětí | 4,000 V |
| rozměry B x L x H | 60 mm x 80 mm x 116 mm |
| povolení | ENEC c UL - Recognized (OL) |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle EU-RoHS-RL |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -10 ... 40 °C |
| stupeň krytí | IP00 |
| okolní teplota | -10 ... 40 °C |
| hmotnost výrobku | 940 g |
| typ upevnění | montážní deska, přišroubováno |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| montážní poloha | vodorovn. |
| elektrické připojení 1, funkce | napájecí zdroj |
| elektrické připojení 1, druh připojení | svorkovnice |
| elektrické připojení 1, technika připojení | šroubovací svorka |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil | 6 |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 6 |
| elektrické připojení 1, průřez vodiče | 4 mm ² |