


síťový filtr CAMF-C6-F-C42-11A

č. dílu: 8096894

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odolnost zkratu	ne
zatížitelnost proudem při 40°C	42 A
rozsah provozního napětí AC	0 ... 520 V
frekvence sítě	0 ... 60 Hz
izolační napětí	2,650 V
rozměry B x L x H	50 mm x 295 mm x 85 mm
povolení	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 100 °C
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-25 ... 100 °C
hmotnost výrobku	1,400 g
typ upevnění	montážní deska, přišroubováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
montážní poloha	vodorovn.
elektrické připojení 1, funkce	napájecí zdroj
elektrické připojení 1, druh připojení	svorkovnice
elektrické připojení 1, technika připojení	šroubovací svorka
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	3
elektrické připojení 1, průřez vodiče	10 ... 16 mm ²
elektrické připojení 2, funkce	napájecí zdroj
elektrické připojení 2, druh připojení	svorkovnice
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	3
elektrické připojení 2, průřez vodiče	10 ... 16 mm ²