



# adaptéry

## NEFM-REG6-K-0.5-B-REG6

č. dílu: 8097196

FESTO



## katalogový list

| parametr                                   | hodnota  |
|--|--|
| přídavné funkce                            | pro baterii                                    |
| hmotnost výrobku                           | 66 g   |
| elektrické připojení 1, funkce             | strana k zařízení                              |
| elektrické připojení 1, tvar               | úhlový   |
| elektrické připojení 1, druh připojení     | zásuvka  |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu      | přímo  |
| elektrické připojení 1, technika připojení | připojovací obrazec RE                         |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil     | 6  |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 6  |
| elektrické připojení 2, funkce             | na straně řízení                               |
| elektrické připojení 2, tvar               | úhlový   |
| elektrické připojení 2, druh připojení     | konektor                                       |
| elektrické připojení 2, výstup kabelu      | přímo  |
| elektrické připojení 2, technika připojení | připojovací obrazec RE                         |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil     | 6  |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily | 6  |
| rozsah provozního napětí DC                | 0 ... 30 V                                     |
| rozsah provozního napětí AC                | 0 ... 30 V                                     |
| zatížitelnost proudem při 40°C             | 1.6 A  |
| napěťová pevnost                           | 2 kV   |
| stínění                                    | ano  |
| délka kabelu                               | 0.5 m  |
| vlastnost vedení                           | standard                                       |
| podmínky pro zkoušky vedení                | podmínky zkoušek na vyžádání                   |
| poloměr ohybu, pevný přívod kabelu         | ≥ 68 mm  |
| průměr kabelu                              | 6.8 mm   |
| struktura kabelu                           | 4x(2x0,081)+(2x0,205)                          |
| jmenovitý průřez vodiče                    | 0.081 mm <sup>2</sup><br>0.205 mm <sup>2</sup> |
| jmenovitý průřez vodičem (AWG)             | AWG24<br>AWG28                                 |
| stupeň krytí                               | IP20   |
| upozornění ke stupni krytí                 | v montovaném stavu                             |
| okolní teplota                             | -40 ... 80 °C                                  |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)         | podle EU-RoHS-RL                               |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě)       | podle předpisů UK RoHS                         |
| shoda ohledně LABS                         | VDMA24364-zóna III                             |
| upozornění k materiálu                     | ve shodě s RoHS                                |
| stupeň znečištění                          | 3  |
| třída odolnosti korozi KBK                 | 0 - bez nároků na odolnost korozi              |
| materiál pláště kabelu                     | PVC  |
| barevný plášť kabelu                       | černý  |
| materiál tělesa                            | PVC  |
| barva tělesa                               | šedá   |
| materiál izolačního pouzdra                | PVC  |