


# připojovací deska VABS-P16-10S-M5

č. dílu: 8097804

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	26 mm
montážní poloha	libovol.
zvláštní vlastnosti	lze použít pro kyslík, podle DIN EN 1797
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak	0 ... 7 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:3:4] inertní plyny vzduch kyslík dusík
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný maximální velikost částic 5 µm
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 60 % nekondenzující
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	25 g
typ upevnění	průchozí dírou vnitřním závitem
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliník legovaný pro tváření