


# jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B

č. dílu: 8098371

★ doporučené výrobky

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak v Mpa	0.1 ... 1 MPa
provozní tlak	1 ... 10 bar
normální průtok odvětrání 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	3,600 l/min
normální jmenovitý průtok	4,750 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	snášitelnost s esterovým olejem není uvedena
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-5 ... 50 °C
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	1,250 g
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem příslušenstvím dle volby:
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS