


# montážní deska VABS-B14-90-FF14

č. dílu: 8098888

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	připojení pootočena o 90°
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	255.5 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 2	příruba 1/4 s připojením NAMUR
připojení pneumatiky 4	příruba 1/4 s připojením NAMUR
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliník legovaný pro tváření