


axiální konstrukční sada EAMM-A-V32-58AA

č. dílu: 8098982

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|------------------------|
| jmenovitá délka | 41 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| max. otáčky | 10,000 1/min |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| moment setrvačnosti | 1.03 kgmm ² |
| přenositelný krouticí moment | 1.5 Nm |
| hmotnost výrobku | 192 g |
| kód rozhraní pohonu | V32 |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 58AA |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |