


odvětrávací deska VABF-B14-M3-N14

č. dílu: 8099627

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 80 °C
teplota média	-20 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
hmotnost výrobku	280.5 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
připojení pneumatiky 2	příruba 1/4 s připojením NAMUR
připojení pneumatiky 4	příruba 1/4 s připojením NAMUR 1/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa regulátoru	hliník legovaný pro tvárění