


válec se dvěma písty DGTZ-GF-10-20-J-T-P-A

č. dílu: 8103498

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	20 mm
rozsah nastavení dorazu/délka	10 mm
průměr pístu	10 mm
provozní režim pohonné jednotky	dvě pohybové desky
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kluzné vedení
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-10 ... 80 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.08 Nm
max. užitečná zátěž v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs	7.2 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	60 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	60 N
pohybující se hmotnost	82 g
hmotnost výrobku	250 g
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel