

sada dávkovacích jehel VAVN-N-A1.6-12-30-V1-P10

č. dílu: 8104291

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost balení	10
vnější průměr dávkovací jehly	1.6 mm
délka dávkovací jehly	30 mm
jmenovitá světlost dávkovací jehly	1.2 mm
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
připojení pro kapalinu	svěrné upevnění
médium	kapalná média plynná média
upozornění k médiu	dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médiem maximální velikost částic 5 µm
provozní tlak v Mpa	0 ... 0.4 MPa
provozní tlak	0 ... 4 bar
normální jmenovitý průtok	20.19 l/min
upozornění k normálnímu jmenovitému průtoku	při tlakovém spádu 1 -> 0 barů (plynná média)
průtok Kv	0.039 m3/h
upozornění k průtoku Kv	pro vodu jako médium
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	2.1 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dávkovací jehly	vysoce legovaná nerezová ocel
číslo materiálu dávkovací jehly	1.4404
materiály v kontaktu s médiem	vysoce legovaná nerezová ocel