


adaptační sady DADG-AK-F9-2

č. dílu: 8104804

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	2
podle normy	VDI/VDE 3847-2
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
jmenovitý provozní tlak	0.6 MPa 6 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	87 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	tlakový rosný bod 10°C pod teplotou okolí, resp. média provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-20 ... 80 °C
hmotnost výrobku	418 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál adaptéru	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál adaptační desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál těsnění	NBR
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel