


# axiální konstrukční sada EAMM-A-D19-38AA

č. dílu: 8105863

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	1.1 Nm
hmotnost výrobku	121 g
kód rozhraní pohonu	D19
kód rozhraní pro vstup motoru	38AA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS