


svorkovnice NECC-L8G5-C1

č. dílu: 8106756

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
výstup kabelu	přímo
hmotnost výrobku	3.8 g
velikost balení	1
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, technika připojení	výrobce: Assmann WSW components GmbH
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	5
elektrické připojení 1, druh upevnění	nasazeno
elektrické připojení 2, technika připojení	pérová svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 300 V
zatížitelnost proudem při 40°C	8 A
napěťová pevnost	1.6 kV
stínění	ne
jmenovitý průřez vodičem (AWG)	AWG28 - 16
stupeň krytí	IP20
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-40 ... 115 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý