


# axiální konstrukční sada EAMM-A-P4-28B-40RA

č. dílu: 8107708

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	0.7 Nm
hmotnost výrobku	50 g
kód rozhraní pohonu	P4-28B
kód rozhraní pro vstup motoru	40RA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS