

L-spojka s nástrčnou koncovkou NPQE-L-Q12-S12-P10

č. dílu: 8113202

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 9.5 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukční tvar | tvar L |
| velikost balení | 10 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 0.8 MPa -0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| třída čistoty prostředí | třída ISO 4 |
| okolní teplota | -5 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 12.04 g |
| připojení pneumatiky 1 | pro hadici s vnějším průměrem 12 mm |
| připojení pneumatiky 2 | průměr nástrčné dutinky 12 mm |
| barva uvolňujícího kroužku | modrý |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | PBT |
| materiál uvolňovacího kroužku | POM |
| materiál těsnění hadice | NBR |
| materiál svěrného segmentu hadice | ocel, nerez |