

# elektromagnetická cívka VACC-S18-35-K4-3U-NE4ME

č. dílu: 8118254

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	230 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,5 VA 230 V DC: 3,5 W
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
certifikát vydavatele	GYJ17.1237X
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex e mb IIC T5/T6 Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tD A21 IP66 T95°C/T80°C
Ex - teplota okolí	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP66
hmotnost výrobku	580 g
elektrické připojení	svorkovnice v rozvaděči, závit pro vstup kabelu M20x1,5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS