

elektromagnetická cívka VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME

č. dílu: 8118316

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
vnitřní jištění	jištění
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,5 VA
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
certifikát vydavatele	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex e mb IIC T5, T6
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ex - teplota okolí	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP66
hmotnost výrobku	580 g
elektrické připojení	svorkovnice v rozvaděči, závit pro vstup kabelu M20x1,5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS