


elektromagnetická cívka VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME

č. dílu: 8118333

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	60 V AC: 40/65 Hz, příkon 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
certifikát vydavatele	GYJ17.1235X
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Ex - teplota okolí	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
hmotnost výrobku	330 g
elektrické připojení	svorkovnice v rozvaděči, závit pro vstup kabelu M20x1,5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS