


čelisti chapadla DHAS-GG-B18-16-A1

č. dílu: 8119108

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|---|
| velikost | 16 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukční tvar | pro mikrotitrační destičky |
| odolnost kmitům | zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| odolnost nárazu | nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27 |
| třída odolnosti korozi KBK | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -20 ... 70 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 100 % |
| okolní teplota | 0 ... 40 °C |
| hmotnost výrobku | 24.4 g |
| typ upevnění | s vnitřním závitem M3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál čelistí chapadla | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál válcového kolíku | pružinová ocel |