



# předřadný řídicí ventil VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

č. dílu: 8119587

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládní	elektrický
stavební šířka	22 mm
normální jmenovitý průtok	50 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 8 bar
konstrukce	přímo řízený sedlový ventil
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	1.3 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládní	s aretací
typ řízení	přímo
napájení řídicím tlakem	vnitřní
směr proudění	nelze obrátit
vypínací čas	46 ms
spínací čas	31 ms
spínací cyklus	100 %
parametry cívky	24 V DC: 3 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	-10 ... 50 °C
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	160 g
elektrické připojení	3 piny připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar B konektor podle EN 175301-803
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	PA