

rychlý kompaktní manipulátor EHMY-RP-ELGC-80-BS-KF- -

č. dílu: 8122319

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	200 ... 1,000 mm
požadovaná rovinnost montážních ploch	0.1 mm/m
průměr vřetene	16 mm
stoupání vřetene	16 mm/U
montážní poloha	vodorovn.
konstrukce	elektromechanický přímočarý modul s vřetenem
snímání polohy	pro čidla
max. zrychlení	15 m/s ²
max. rychlost	1 m/s
opakovatelná přesnost	±0,01 mm
spínací cyklus	100 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	5 ... 45 °C
max. posuvová síla F _x	250 N
posuvová konstanta	16 mm/U
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS