

rychlý kompaktní manipulátor DHMZ-DGST-16- -

č. dílu: 8122328

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

| parametr | hodnota |
|---|---|
| pracovní zdvih | 30 ... 150 mm |
| průměr pístu | 16 mm |
| montážní poloha | svisle |
| provozní režim | dvojčinný |
| konstrukce | pneumatický přímočarý modul |
| snímání polohy | pro čidla |
| provozní tlak v Mpa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 1 ... 8 bar 14.5 ... 116 psi |
| max. rychlost | 0.5 m/s |
| opakovatelná přesnost | ±0,02 mm |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota | 5 ... 45 °C |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod | 207 N |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod | 241 N |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |