


připojovací blok VABS-C12-6-B-M3

č. dílu: 8122793

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	20 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukce	směr připojení zesponu
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak v Mpa	-0.1 ... 0.7 MPa
provozní tlak	-1 ... 7 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
upozornění pro provozní a ovládací médium	maximální velikost částic 5 µm
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	13.5 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M3
připojení pneumatiky 3	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tváření