


připojovací deska VABS-K2-10B-16-M6-P

č. dílu: 8122825

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	10
jmenovitá světlost	1.6 mm
připojení pro kapalinu	vnitřní závit M6
montážní poloha	libovol.
konstrukce	směr připojení zesponu
max. počet ventilových pozic	1
směr proudění	nelze obrátit
provozní médium	kapalná média plynná média
upozornění pro provozní a ovládací médium	dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médiem
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
teplota média	0 ... 50 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.2 Nm
hmotnost výrobku	7 g
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
typ upevnění ventilu	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	PEEK