



ventil VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

č. dílu: 8122933

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
normální jmenovitý průtok	703 l/min
provozní tlak v Mpa	0.1 ... 0.8 MPa
provozní tlak	1 ... 8 bar
stupeň krytí	IP65
certifikát vydavatele	TÜV 968/V 1251.00/21
bezpečnostní funkce	bezpečné odvětrání
úroveň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level - SIL)	výrobek lze použít v SRP/CS až do SIL 3 (vysoké požadavky) až do SIL 3 režim nízkých požadavků (Low Demand mode)
upozornění k provoznímu tlaku	0 - 0,8 MPa při vnějším přívodu řídicího tlaku
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS