


paralelní konstrukční sada EAMM-U-87-T46-85AA-147

č. dílu: 8126169

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|------------------------|
| velikost | 87 |
| střední vzdálenost | 147 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| převodový poměr | 1:1 |
| max. otáčky | 3,000 1/min |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota | 0 ... 50 °C |
| moment setrvačnosti | 41.2 kgmm ² |
| moment pohonu naprázdno | 0.22 Nm |
| přenositelný krouticí moment | 3 Nm |
| hmotnost výrobku | 1,097 g |
| kód rozhraní pohonu | T46 |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 85AA |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |