

# paralelní konstrukční sada EAMM-U-87-T46-60R-114

č. dílu: 8126171

FESTO



## katalogový list

| parametr                      | hodnota                |
|-------------------------------|------------------------|
| velikost                      | 87                     |
| střední vzdálenost            | 114 mm                 |
| montážní poloha               | libovol.               |
| převodový poměr               | 1:1                    |
| max. otáčky                   | 3,000 1/min            |
| shoda ohledně LABS            | VDMA24364-zóna III     |
| skladovací teplota            | -20 ... 60 °C          |
| relativní vlhkost vzduchu     | 0 - 95 %               |
| stupeň krytí                  | IP40                   |
| okolní teplota                | 0 ... 50 °C            |
| moment setrvačnosti           | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| moment pohonu naprázdno       | 0.22 Nm                |
| přenositelný krouticí moment  | 3 Nm                   |
| hmotnost výrobku              | 906 g                  |
| kód rozhraní pohonu           | T46                    |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 60R                    |
| upozornění k materiálu        | ve shodě s RoHS        |