


spojka
EAMC-19-20-5-9
č. dílu: 8126386

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	5 mm
poloměr upnutí 2	9 mm
velikost	19
jmenovitá délka	20 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.38 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	1.1 Nm
hmotnost výrobku	9 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS