

tlumič nárazu DYEF-G8-M4-Y1-F1A

č. dílu: 8131070

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M4
zdvih	0.9 mm
tlumení	tlumení P bez kovového dorazu
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
varianty	doporučeno pro zařízení na výrobu baterií Li-ion
max. rychlost nárazu	0.8 m/s
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	0.9 mm
max. utahovací moment	0.5 Nm
max. energie tlumení na zdvih	0.018 J
hmotnost výrobku	5 g
typ upevnění	se závitovou dutinkou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel