


# tlumič nárazu DYEF-G8-M10-Y1-F1A

č. dílu: 8131074

FESTO



## katalogový list

| parametr                      | hodnota  |
|-------------------------------|--|
| velikost                      | M10  |
| zdvih                         | 1 mm   |
| tlumení                       | tlumení P bez kovového dorazu                    |
| montážní poloha               | libovol.   |
| snímání polohy                | bez  |
| varianty                      | doporučeno pro zařízení na výrobu baterií Li-ion |
| max. rychlost nárazu          | 0.8 m/s  |
| třída odolnosti korozi KBK    | 2 - mírné nároky na odolnost korozi              |
| shoda ohledně LABS            | VDMA24364-B2-L                                   |
| okolní teplota                | -10 ... 60 °C                                    |
| délka tlumení                 | 1 mm   |
| max. utahovací moment         | 3 Nm   |
| max. energie tlumení na zdvih | 0.25 J   |
| hmotnost výrobku              | 41 g   |
| typ upevnění                  | se závitovou dutinkou                            |
| upozornění k materiálu        | ve shodě s RoHS                                  |
| materiál těsnění              | NBR  |
| materiál tělesa               | vysoce legovaná ocel                             |