


# řídící deska DADG-FM-VDE1G18

č. dílu: 8131546

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. utahovací moment	9 Nm
hmotnost výrobku	227 g
typ upevnění	přímé upevnění závitem na zadním víku
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR vysoce legovaná nerezová ocel
materiál tělesa	eloxovaný hliník
materiál šroubů	mosaz, poniklovaná