

# spojovací vedení NEBC-H25G8-ES-5-N-B-LE4

č. dílu: 8132476  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2025. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
hmotnost výrobku	160 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	HR25
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	8
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	4
elektrické připojení 1, druh upevnění	upevnění závitem
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
rozsah provozního napětí DC	0 ... 42 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
napěťová pevnost	3 kV
stínění	ano
délka kabelu	4.93 m
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 18.4 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 34.5 mm
průměr kabelu	4.6 mm
struktura kabelu	4x0,14
jmenovitý průřez vodiče	0.14 mm <sup>2</sup>
konce vodičů	prosté odstřížení
stupeň krytí	v závislosti na připojovacím bloku
upozornění ke stupni krytí	v závislosti na připojovacím bloku
okolní teplota	-10 ... 60 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	1
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	šedá
materiál tělesa	poniklovaná mosaz
barva tělesa	stříbrný
materiál izolačního pouzdra	PPS