



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	22 mm
poloměr upnutí 2	24 mm
velikost	56
jmenovitá délka	58 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	5,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	129 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	60 Nm
hmotnost výrobku	274 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS