


indikace polohy SASF-S2-B-V-A20

č. dílu: 8140395

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah nastavení úhlu kyvu	0 ... 360 deg
přídavné funkce	nastavitelný ovládací praporek
rozměry B x L x H	Ø 65 x 48,5
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-25 ... 70 °C
hmotnost výrobku	96 g
typ upevnění	podle VDI/VDE 3845
barva tělesa	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál distančního prvku	PA
materiál tělesa	PA PP vysoce legovaná nerezová ocel
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel